

## 7-Portowy Przemysłowy Hub USB 3.0

Siedem Portów USB 3.0 Typ-A, Ochrona Przed ESD 20 kV, Zasilanie AC, z Szyny Danych lub przez Blok Terminalowy, Szyna DIN, Mocowanie Ścienne, Metalowa Obudowa, Możliwość Przykręcenia Wtyczki

Part No.: **164405**

---

### Features:

- Udostępnia siedem portów SuperSpeed USB 3.0 do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych
- Obsługuje przepustowość do 5 Gbps
- Wytrzymała metalowa obudowa oraz możliwość przykręcenie wtyku do portu zapewniają bezpieczeństwo szczególnie w warunkach przemysłowych
- Możliwość postawienia na wbudowanych gumowych stopkach, przykręcenia do ściany lub montażu na szynie DIN
- Zasilanie AC, z szyny danych lub przez blok zaciskowy z zabezpieczeniem przetężeniowych oraz ochroną 20 kV przed ESD, brak możliwości jednoczesnego zasilania przez blok zaciskowy i z AC
- Obsługuje ładowanie baterii zgodne ze specyfikacją BC 1.2
- Kompatybilny wstecznie z urządzeniami USB 2.0 oraz 1.1
- Sygnalizacja diodowa dla zasilania oraz aktywności portu
- Plug and Play
- Gwarancja 3 lata

### Specyfikacja:

#### Standardy i Certyfikaty

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

#### Porty

- Przepustowość: 12 Mbps / 480 Mbps / 5 Gbps
- 7x USB 3.0 Typ-A
- 1x USB 3.0 Typ-B
- 1x Gniazdo zasilania 9-40V DC z odwróconą polaryzacją
- 1x Blok zaciskowy zasilania 9-40V DC z odwróconą polaryzacją

#### Parametry Fizyczne

- Wymiary: 15.8 x 3.2 x 8 cm
- Waga: 0.33 kg
- Kabel USB 3.0 A-B: 1m, wtyczka ze śrubkami
- Materiał obudowy: metal

- Odkręcane uchwyty do montażu ściennego
- Odkręcane uchwyty do montażu na szynie DIN
- Sygnalizacja diodowa: zielona

#### Wymagania Systemowe

- Brak możliwości jednoczesnego zasilania z bloku zaciskowego i z AC
- Komputer PC lub Mac wyposażony w port USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS 9 lub nowszy
- Wolny port USB

#### Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

#### Zawartość Opakowania

- 7-Portowy Przemysłowy Hub USB 3.0
- Kabel USB
- Uchwyt do montażu na szynie DIN
- Dwa uchwyty do montażu ściennego
- 3-Pinowy blok zaciskowy
- Instrukcja szybkiej instalacji



