

# DisplayPort na 2-Portowy Splitter HDMI z Hubem MST

4K@30Hz, Zasilanie USB, Funkcja Ściany Wizyjnej, HDCP 2.2

Part No.: **152716**

---

## Features:

- Powielanie sygnału Ultra-High-Definition (UHD) DisplayPort (DP) na dwa wyświetlacze UHD HDMI
- Rozdzielczość 4K@30Hz, obsługa wideo 3D oraz głębi kolorów
- Obsługa skompresowanego audio DTS Master Audio jak również dźwięku przestrzennego 7.1 z częstotliwością próbkowania do 192 kHz
- Obsługa trybów powielenia, rozszerzenia ekranu oraz Multi-Stream Transport (MST) zapewnia maksymalizację wydajności pracy lub gamingu
- W trybie powielenia ekran komputera jest zdublowany na dwa wyświetlacze z rozdzielczością do 4K@30Hz
- W trybie rozszerzenia ekran roboczy jest poszerzony o dwa dodatkowe wyświetlacze z rozdzielczością do 4K@30Hz
- Tryb MST tworzy system ściany wizyjnej dając zupełnie nowe możliwości przy użyciu dwóch wyświetlaczy - rozdzielczość do 3840x2160 przy 30Hz jako całość
- Zasilanie z USB, instalacja typu Plug and Play; nie wymaga specjalistycznej konfiguracji
- Zintegrowany kabel DisplayPort
- Idealny do zwiększenia powierzchni roboczej ekranu jak również budowy ściany wizyjnej w szkole, kościele, sali konferencyjnej czy punkcie sprzedaży detalicznej oraz prezentowania treści reklamowych i gamingu z AMD Eyefinity Technology
- Zgodność z HDCP 2.2
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

## Specyfikacja:

### Standardy i Certyfikaty

- DP 1.2
- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

## Złącza

- 1x DisplayPort (DP) męskie (wejściowe)
- 2x HDMI żeńskie (wyjściowe)
- 1x USB Micro-C żeńskie, zasilanie 5V 2A (wejściowe)

## Sygnal Wejściowy / Wyjściowy

- Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 5.4Gbps, rozdzielczość 3840x2160 przy 30Hz
- Wyjściowy sygnał wideo: zgodny z HDPC 2.2, DVI 1.0

## Rozdzielczość wideo

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

## Parametry Fizyczne

- Wymiary: 255 x 50 x 11 mm (9.8 x 2.0 x 0.4 in.)
- Kabel zasilający USB Micro-B, długość 1m
- Waga: 50 g
- Obudowa: plastikowa

## Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

## Wymagania Systemowe

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Karta graficzna z DP 1.2

## Zawartość Opakowania

- DisplayPort na 2-Portowy Splitter HDMI z Hubem MST
- Kabel zasilający USB Micro-B 5V 1A
- Instrukcja Szybkiej Instalacji



