

3-Portowy Przełącznik HDMI 1080p

Zintegrowany Kabel, Czarny

Part No.: **207843**

Features:

- Umożliwia podłączenie do trzech źródeł sygnału AV HD do jednego wyświetlacza HDMI
- Obsługa przełączania automatycznego (po wykryciu sygnału HD) oraz ręcznego (pomiędzy źródłami sygnału poprzez naciśnięcie przycisku)
- Rozdzielczość 1080p, wideo 3D, Głębia Kolorów
- Kompatybilny z konsolami gier PlayStation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, przystawkami STB, dekoderni telewizji kablowej i satelitarnej oraz innymi
- Zgodność z HDCP
- Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD
- Obsługa wideo 3D oraz 8-bitowej (24-bitowa łącznie) Głębi Kolorów
- Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 2.5 Gbps dla wyświetlacza 1080p
- Plug and Play
- Instalacja typu Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji
- Zintegrowany kabel HDMI
- Połączane styki
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy oraz Certyfikaty

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1
- CE
- FCC
- RoHS

Parametry Techniczne

- Długość kabla od źródła sygnału do przełącznika: do 15m

Złącza

- 1x HDMI męskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)
- 3x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy)

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy

- Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600 mV
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.5 Gb/s oraz rozdzielczość 1080p
- Wideo wyjściowe: HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1
- Częstotliwość: 2.5 Gbps / 250 MHz

Rozdzielczość Wideo

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Parametry Fizyczne

- Wymiary: 82 x 61 x 15 mm
- Długość kabla: 58 cm
- Waga: 91 g

Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

Zawartość Opakowania

- 3-Portowy Przełącznik HDMI 1080p
- Instrukcja szybkiej instalacji

