



Adapter 3w1 Mini DisplayPort 4K

Mini DisplayPort Męski na HDMI/DVI/VGA Żeński, Pasywny/Aktywny, Czarny

Part No.: **207362**

Proste i szybkie podłączenie urządzenia źródła sygnału Mini DisplayPort do wyświetlacza HDMI, DVI lub VGA.

Adapter 3w1 Mini DisplayPort 4K marki Manhattan umożliwia podłączenie w prosty, szybki i wygodny sposób urządzenia źródła sygnału Mini DisplayPort do wyświetlacza HDMI 4K, DVI 1080p lub VGA 1080p. Adapter jest niezwykle prosty w instalacji i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Oferuje aktywne połączenie z wyświetlaczem VGA oraz pasywne połączenie z wyświetlaczem HDMI lub DVI. Dzięki zastosowaniu kilku złączy w jednym urządzeniu znacznie ogranicza ilość potrzebnych kabli a w rezultacie ich plątanie się i skręcanie.

Features:

- Adapter 3w1 konwertuje sygnał Mini DisplayPort na sygnał HDMI 4K lub DVI 1080p lub VGA
- Zapewnia wysokiej jakości cyfrowy sygnał wideo idealny do zastosowania ze źródłem sygnału Mini DP oraz wyświetlaczem HDMI, DVI lub VGA
- Obsługuje Głębnię Kolorów, wysoką przepływność do 3 Gb/s oraz rozdzielczość do 1080p (1920x1200) dla VGA oraz DVI lub do 4K (3840x2160p) dla HDMI
- Umożliwia ustawienie monitora, TV lub dowolnego wyświetlacza w trybie Rozszerzenia lub Powielenia ekranu
- Konfiguracja HDMI zapewnia obsługę wysokiej rozdzielczości UHD

do 4K@30Hz (3840x2160p) oraz nieskompresowanego cyfrowego audio 5.1

- Konfiguracja DVI zapewnia obsługę wysokiej rozdzielczości do 1080p@60Hz (1920x1080p); DVI nie obsługuje audio
- Konfiguracja VGA zapewnia obsługę wysokiej rozdzielczości do 1080p@60Hz (1920x1080p); VGA nie obsługuje audio
- Konstrukcja upraszcza podłączenie oraz eliminuje plątanie się kabli i ich niszczenie
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Złącza

- 1x Mini DisplayPort 20-pinowe męskie
- 1x HDMI 19-pinowe żeńskie, pasywne
- 1x DVI 24+5 żeńskie, pasywne
- 1x VGA/HD15 15-pinowe żeńskie, aktywne
- Niklowane styki
- Obudowa z PVC oraz ABS

Parametry Techniczne

- Obsługa 8-bitowej oraz 10-bitowej Głębokości kolorów
- Przepływność do 3 Gb/s
- Maksymalna rozdzielczość pojedynczego linku
 - 3840x2160 (4K@30Hz) dla HDMI
 - 1920x1200 (1080p@60Hz) dla DVI oraz VGA
- Jedna linia, jednokierunkowa transmisja, obsługa 4 linii połączeniowych
- Pasywny/Aktywny

Rozdzielczość Wideo

- VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Parametry Fizyczne

- Długość kabla: 25 cm
- Wymiary obudowy: 7.5 x 4 x 1.8 cm
- Waga: 48g
- Obudowa: plastikowa

Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 80%

Wymagania Systemowe

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x lub nowszy

Zawartość Opakowania

- Adapter 3w1 Mini DisplayPort 4K
- Instrukcja Szybkiej Instalacji

