

## 3-Portowy Przełącznik HDMI 4K

4K@60Hz, Zasilanie USB, Zintegrowany Kabel, Czarny

Part No.: **207874**

---

### Features:

- Umożliwia podłączenie do trzech źródeł sygnału AV Ultra High Definition (UHD) do jednego wyświetlacza HDMI
- Obsługa automatycznego przełączania (po wykryciu sygnału UHD na porcie) oraz manualnego (przyciskami na urządzeniu)
- Obsługa rozdzielczości 4K@60Hz, wideo 3D, Głębi Kolorów oraz High Dynamic Range (HDR)
- Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 600 MHz oraz 6.0 Gbps na kanał (18 Gbps łącznie) dla wyświetlaczy 4Kx2K
- Obsługa 36-bitowej Głębi Kolorów (12-bitowa na kanał), próbkowania chrominancji 4:4:4 oraz przestrzeni kolorów YCbCr 4:2:0
- Obsługa skompresowanego audio DTS-HD Master, dźwięku przestrzennego 7.1, Dolby TrueHD oraz nieskompresowanego 8 kanałowego audio LPCM
- Współpraca z konsolami gier PlayStation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami telewizji satelitarnej oraz innymi
- Zgodność z HDCP
- Plug and Play
- Instalacja typu Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji
- Zintegrowany kabel HDMI
- Połączane styki
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

### Specyfikacja:

#### Standardy i Certyfikaty

- HDCP 2.2 / 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2

#### Parametry Techniczne

- Odległość od przełącznika do wyświetlacza: do 10 m
- Kabel zasilający USB: 0,7m
- Pobór mocy: 2W

#### Złącza

- 1x HDMI męskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)

- 3x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy)
- 1x USB Mini-B żeńskie 5-pinowe (zasilanie)

#### Sygnał Wejściowy / Wyjściowy

- Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600 mV
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 18 Gbps, 4096x2160 przy 60Hz
- Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 2.0, HDCP 2.2

#### Obsługiwane rozdzielczości wideo:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

#### Parametry Fizyczne

- Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
- Wymiary: 82 x 61 x 15 mm
- Długość kabla: 58 cm
- Waga: 0,09 kg
- Obudowa: plastikowa

#### Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

#### Zawartość Opakowania

- 3-Portowy Przełącznik HDMI 4K
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja Szybkiej Instalacji



