

# Aktywny Adapter Mini DisplayPort na VGA

Mini DisplayPort Męski na VGA Żeński, 1080p, Czarny

Part No.: **151504**

---

## Features:

- Umożliwia podłączenie urządzenia ze źródłem sygnału Mini DisplayPort do wyświetlacza VGA
- Obsługa rozdzielczości wideo do 1920x1080p@60Hz (1080p, Full HD); brak obsługi audio, musi być transmitowane oddzielnym torem
- Umożliwia wyświetlanie obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na monitorze VGA, projektorze lub innym wyświetlaczy; obsługa analogowej rozdzielczości 1080p
- Adapter aktywny (regeneracja sygnału), zapewnia najlepsze połączenie z wyświetlaczami oraz projektorami HD, również z kart graficznych bez obsługi DP++ (dual-mode)
- Zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy umożliwia uzyskanie analogowego sygnału wyjściowego VGA
- W pełni ekranowany - redukuje zakłócenia pola elektromagnetycznego oraz innych źródeł interferencji
- Zalewane wtyczki z reduktorami naprężeń
- Gwarancja 3 lata

## Specyfikacja:

### Standardy i Certyfikaty

- CE
- RoHS2
- UL20276
- DisplayPort 1.2a

### Parametry Ogólne

- Aktywna konwersja MiniDP
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: rozdzielczość 1920x1080p@60Hz
- Złącza 32 AWG
- Napięcie wytrzymywane: 300V DC
- Rezystancja izolacji: 5 MOhms
- Rezystancja styku: 10 Ohm

### Złącza

- 1x Mini DisplayPort 20-pinowe, męskie
- 1x VGA 15-pinowe żeńskie
- Niklowane złącza
- Zalewane osłony wtyków (PVC)
- Aktywny

### Parametry Fizyczne

- Wymiary: 45 x 15 x 195 mm
- Waga: 34 g
- Obudowa: plastikowa

### Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

### Wymagania Systemowe

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS 9 lub nowszy, Linux

### Zawartość Opakowania

- Aktywny Adapter Mini DisplayPort na VGA

