

4-portowy przełącznik wielokrotnego podglądu HDMI 1080p

Przełącza między czterema wejściami na jednym ekranie, wzmacniacz pasma video, zdalne sterowanie, czarny

Part No.: **207881**

Features:

- Rozdziela do czterech źródeł audio/video HDMI na jednym ekranie w tym samym czasie
- Funkcja wielokrotnego podglądu wspiera cztery konfigurowalne tryby: pełny ekran i trzy warianty trybu kombo z gładkim przejściem między źródłami
- Wspiera rozdzielczość 1080p, jak również video HD 3D i Głęboki kolor (36-bitów/piksel)
- Rozdzielczość 1080p, 3D, Głęboki kolor
- Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo
- Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD
- Wspiera wyjście stereo, kabel ekranowany i Toslink Audio jako połączenie do wzmacniacza lub odbiornika dla lepszej jakości dźwięku
- Przełączanie pomiędzy źródłami sygnału przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub przyciskami na urządzeniu
- Elastyczne rozwiązanie dla sal konferencyjnych (w trakcie wymiany pomysłów i danych), cyfrowego oznakowania (redukuje przestrzeń i koszty wymagane dla wielu wyświetlaczy), ochrony i innych zastosowań
- Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
- Pełna zgodność z HDCP
- Zasilanie AC, instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji
- Instalacja Plug-and-play
- Połączone styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty

- HDMI 1.3
- HDCP 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Ogólne

- Zasięg od źródła do przełącznika: do 15 m (49 stóp)
- Zasięg od przełącznika do źródła: do 15 m (49 stóp)
- Gładkie przełączanie wspierane gdy rozdzielczości obu źródeł są identyczne (trzy sekundy opóźnienia gdy rozdzielczości są różne)
- Zasilanie: 12 VDC @ 2 A; zasilacz prądu zmiennego: 0,9 m (2,9 stóp)

Połączenia

- Jedno żeńskie HDMI, 19-pinów (wyjście)
- Cztery żeńskie HDMI, 19-pinów (wejście)
- Jeden żeńskie stereo, 3,5 mm (wyjście)
- Jeden żeńskie ekranowane, S/PDIF (wyjście)
- Jeden żeńskie Toslink (wyjście)
- Jeden USB, Mini-B (wejście) tylko dla fabryki
- Jeden gniazdo zasilania 12 VDC, zew. \varnothing 5,5 mm / wew. \varnothing 2,1 mm (wejście)

Wejście/Wyjście Sygnału

- Wejście sygnału video: 400 - 600 mV
- Wejście sygnału DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zasięg pojedynczego połączenia: 2,25 Gb/s i rozdzielczość 1080p
- Wyjście video: HDMI 1.3, HDCP 1.4a
- Częstotliwość: 2,25 Gb/s przy 225 MHz

Rozdzielczości Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Fizyczne

- Kontrolki LED: zasilanie i połączenie portu
- Zasilacz: 12 VDC / 2 A; 0,9 m (2,9 stóp)
- Wyłącznik
- Rozmiary: 213 x 100 x 25 mm (8,4 x 3,9 x 1 cali)
- Waga: 0,46 kg (1 funt)
- Materiał obudowy: metal

Warunki Działania

- Temperatura otoczenia: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura przechowywania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność powietrza (niekondensująca): 0 - 96%

Zawartość opakowania

- 1080p 4-portowy przełącznik HDMI Multiviewer
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz
- Szybka instrukcja obsługi

