

4-Portowy Kompaktowy Splitter HDMI 4K

4K@30Hz, Zasilanie AC, Czarny

Part No.: **207706**

Features:

- Powielanie cyfrowego sygnału AV wysokiej rozdzielczości (UHD) na cztery wyświetlacze HDMI UHD
- Obsługa rozdzielczości 4K@30Hz, wideo 3D oraz Głębokości Kolorów
- Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 340 MHz oraz 3.4 Gbps na kanał (10.2 Gbps łączenie) dla wyświetlaczy 4Kx2K
- Obsługa 36-bitowej Głębokości Kolorów (12-bitowa na kanał) oraz Przestrzeni Barw sYCC
- Obsługa skompresowanego audio DTS-HD Master, dźwięku przestrzennego 7.1, Dolby TrueHD oraz nieskompresowanego 8 kanałowego audio LPCM
- Zgodność z HDCP
- Możliwość łączenia kaskadowego do pięciu splitterów umożliwia obsługę do 16 wyświetlaczy 4K
- Współpraca z konsolami gier PlayStation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami telewizji satelitarnej oraz innymi
- Plug and Play
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Parametry Techniczne

- Odległość od źródła sygnału do splittera oraz od splittera do wyświetlacza: do 15m
- Zasilanie: adapter zasilania 5V DC 1A, kabel 70 cm
- Pobór mocy: 5W

Złącza

- 1x HDMI żeńskie (sygnał wejściowy)
- 4x HDMI żeńskie (sygnał wyjściowy)
- 1x Gniazdo zasilania 5V DC

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy

- Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 10.2 Gbps oraz rozdzielczość 4096x2160 przy 24Hz
- Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 1.4, HDCP 1.4

Obsługiwane rozdzielczości wideo:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Parametry Fizyczne

- Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
- Przycisk Reset
- Wymiary: 81 x 58 x 18 mm
- Waga: 0.3 kg
- Obudowa: plastikowa

Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

Zawartość Opakowania

- 4-Portowy Kompaktowy Splitter HDMI 4K
- Zasilacz
- Instrukcja Szybkiej Instalacji



