

Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, patch-kabel
światłowodowy, POF, SC-RJ-SC-RJ, czarne

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X
Nr zam.	1273430002
Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.2 m
GTIN (EAN)	4050118467314
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	0,2 m	Długość (cale)	0,008 inch
Masa netto	0,01 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Budowa kabla

Średnica rdzenia	980 µm	średnica płaszczka	2,2 * 4,5 mm
Budowa kabla	Zipcord	izolacja	PE
liczba żył	2	kolor płaszczka	czarny

LWL

Szerokość pasma	≥ 100 MHz*km dla 650 nm	Typ włókna	POF
Tłumienność	≤ 160 dB/km przy 650 nm	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Cykle gięcia	10.000	Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	25 mm	Siła ciągnięcia	≤ 160 N
Halogenki	Nie		

wtyczka

Złącze lewe	SCRJ IP 20	Złącze prawe	SCRJ IP 20
-------------	------------	--------------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-10-03
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

