

Industrial Ethernet IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X
Nr zam.	1433990005
Wykonanie	Kabel Patch, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118242904
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	0,5 m	Długość (cale)	0,02 inch
Masa netto	34 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60874-10
--------------------------------	--------------

Budowa kabla

Średnica rdzenia	50 µm	średnica płaszczka	2,8 * 5,7 mm
Budowa kabla	Zipcord	Oznaczenia norm	I-V(ZN)H
tworzywo płaszczka	LSZH	kolor płaszczka	pomarańczowy

LWL

Szerokość pasma	≥500 MHz*km dla 850 nm, ≥500 MHz*km dla 1300 nm	Typ włókna	GOF, Multimode, OM2
Tłumienność	≤2,5 dB/km dla 850 nm, ≤ 0,7 dB/km przy 1300 nm		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	28 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	56 mm
Halogenki	Nie		

wtyczka

Złącze lewe	ST IP 20	Złącze prawe	ST IP 20
-------------	----------	--------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

