

## Industrial Ethernet IE-BSS-VAPM-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji  
PROFINET

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BSS-VAPM-24V
Nr zam.	<a href="#">2493480000</a>
Wykonanie	Łącznik mocy, Kołnierz, PROFINET, zestaw kołnierzy
GTIN (EAN)	4050118522143
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	66 mm	Długość (cale)	2,598 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1,811 inch
Masa netto	54 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane ogólne**

Barwny	srebrno-szary	Cykle wpinania	≥ 100
Klasa palności wg UL 94	V-2	Liczba biegunów	5
Materiał styków	Stop miedzi	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Rodzaj blokady	Push Pull
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	2
materiał uszczelki	NBR	rodzaj montażu	4 wkręty
złącze 1	sprężyna		

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET	Nr certyfikatu (UR)	E92202
--------------------------------	---	---------------------	--------

**Właściwości elektryczne**

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie robocze	24 V
------------------------------	------	------------------	------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny


**Pobieranie**Dane projektowe      [STEP](#)

## Industrial Ethernet IE-BSS-VAPM-24V


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Rysunek



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules