

Industrial Ethernet IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BHD-VAPM
Nr zam.	2493490000
Wykonanie	Łącznik mocy, Kołnierz urządzenia, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	14,2 mm	Długość (cale)	0,559 inch
Szerokość	36,2 mm	Szerokość (cale)	1,425 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Masa netto	23 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Cykle wpinania	500
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Rodzaj blokady	Push Pull
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	2
materiał uszczelki	NBR	rodzaj montażu	4 wkręty

Normy

Nr certyfikatu (UR)	E92202
---------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

certyfikaty

Dopuszczenia


**Pobieranie**Dane projektowe [STEP](#)

**Industrial Ethernet
IE-BHD-VAPM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

