

## Industrial Ethernet IE-PS-VAPM-5P-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji  
PROFINET

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5
Nr zam.	<a href="#">2465440000</a>
Wykonanie	Łącznik mocy, Wtyczki, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	85,4 mm	Długość (cale)	3,362 inch
Szerokość	26,8 mm	Szerokość (cale)	1,055 inch
Wysokość	36,2 mm	Wysokość (cale)	1,425 inch
Masa netto	90 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane ogólne**

Barwny	srebrno-szary	Cykle wpinania	≥ 100
Klasa palności wg UL 94	V-2	Liczba biegunów	5
Materiał styków	Stop miedzi	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Rodzaj blokady	Push Pull
Stopień ochrony	IP65, IP67	Stopień zanieczyszczenia	2
materiał uszczelki	NBR	materiał uszczelki kabla	EPDM
złącze 1	sprężyna	Średnica płaszczka, maks.	13 mm
Średnica płaszczka, min.	8 mm		

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET	Nr certyfikatu (UR)	E92202
--------------------------------	---	---------------------	--------

**Właściwości elektryczne**

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie robocze	24 V
------------------------------	------	------------------	------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Karta katalogowa**

**Industrial Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne**



**Pobieranie**

Dane projektowe

[STEP](#)

**Industrial Ethernet  
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki****Rysunek wymiarowy****Rysunek**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules