

## Industrial Ethernet IE-CSPD5US0100VAPVAP-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Zmontowane kable IE, PROFINET, ze złączem wtykowym typu push-pull, wg specyfikacji PROFINET

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Nr zam.	<a href="#">1403680100</a>
Wykonanie	Kabel systemowy, Zasilacz przeciwsobny, Zasilacz przeciwsobny, PUR, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

Długość	10 m	Długość (cale)	0,394 inch
Masa netto	1 406 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET
--------------------------------	---

**Właściwości elektryczne**

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie znamionowe	24 V
------------------------------	------	---------------------	------

**Budowa kabla**

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16	Przekrój	5*1,5 mm <sup>2</sup>
izolacja	TPE	liczba żył	5
tworzywo płaszczka	PUR	Średnica płaszczka, maks.	9 mm
kolor płaszczka	szary (podobny do RAL 7001)		

**Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Promień gięcia, min., jednorazowy	5 *średnica
-----------------------------------	-------------

**wtyczka**

Złącze lewe	Zasilacz przeciwsobny	Złącze prawe	Zasilacz przeciwsobny
-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

**Industrial Ethernet  
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Pobieranie**

---

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

---