

# 2-Portowe Gniazdko Ścienne USB-A z Ramką

Dwa Porty USB-A do Ładowania Urządzeń, Wyposażone w Zaślepkę, Napięcie Wyjściowe 5V 2.1A, Ramka w Standardzie Europejskim 80x80

Part No.: **772211**

---

## Features:

- Dwa porty USB-A
- Napięcie wyjściowe 5V 2.1A
- Wyposażone w zaślepkę chroniącą przed kurzem
- Ramka w standardzie Europejskim
- Gwarancja 3 lata

## Specyfikacja:

### Parametry Ogólne

- Podwójne gniazdko ścienne USB-A z ramką
- Zielona dioda sygnalizacyjna
- Obudowa z ognioodpornego tworzywa PC

### Parametry Elektryczne

- Napięcie wyjściowe DC: 5V
- Tolerancja napięcia wyjściowego:  $\pm 5\%$
- Natężenie prądu: 2100 mA
- Moc wyjściowa: 10.5W max.
- Pobór mocy bez obciążenie: 0.2W max.
- Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50/60Hz

### Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $40^{\circ}\text{C}$
- Temperatura magazynowania:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $85^{\circ}\text{C}$

### Wymiary

- 37 (gł.) x 80 (szer.) x 80 (wys.) mm / 1.46 (L) x 3.15 (W) x 3.15 (H) in

### Zawartość Opakowania

- 2-Portowe Gniazdko Ścienne USB-A z Ramką
- Instrukcja Szybkiej Instalacji

