

AFDD-MCB-Combination 230V, 6kA, 2pole, C, 6A Compact (1MW)



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
liczba biegunów / uwaga	1 P + N
wielkość urządzeń do wmontowania w instalacji / zgodnie z DIN 43880	1
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym / zgodnie z EN 50274	zabezpieczony przed dotknięciem palcami i grzbietem ręki
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	10 000
funkcja łączeniowa / krótkozwłoczny	Nigdy
kategoria przepięciowa	III
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	6 A
napięcie zasilające	
<ul style="list-style-type: none"> przy AC / wartość znamionowa 	230 V
częstotliwość napięcia zasilającego	

• wartość znamionowa	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonym urządzeniem zabezpieczającym i przewodami
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	0,45 W
Elektryczność	
• prąd wyzwalania	50 ... 500
• prąd wyzwalania	1 ... 6
Szczegóły produktu	
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• bezsilikonowy	Tak
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
— jednożyłowy	0,75 ... 16 mm ²
— wielożyłowy	0,75 ... 16 mm ²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	0,75 ... 10 mm ²
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	1,2 ... 2 N·m
pozycja / kabla przyłączeniowego zasilania	dowolne
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	68,5 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
rodzaj montażu	Szyna DIN (REG)
pozycja montażowa	Dowolny
masa netto	150 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia	-25 ... +45 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +75 °C
Certyfikaty	



EG-Konf.

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV6016-7KK06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







