

Binoculars with camera TG-125

Lornetka ze zintegrowanym aparatem cyfrowym



- Powiększenie 10-krotne
- Pole widzenia 101m na 1000m
- Zakres ostrości lornetki od 3m do nieskończoności
- Zakres ostrości kamery od 50m do nieskończoności
- Rozdzielczość zdjęć - HD
- Rozdzielczość wideo - VGA
- Karta micro SD do 32GB (do kupienia osobno)



Specyfikacje techniczne:

- Powiększenie: 10-krotne
- Średnica obiektywu: 25mm
- Pole widzenia: 101m na 1000m
- Typ czujnika: CMOS
- Efektywne piksele: 1,3 miliona
- Rozmiar pliku zdjęcia: 1280x960
- Rozdzielczość wideo / klatki: 640x480 / 30fps
- Format zdjęcia / wideo / audio: JPEG / MPEG / 16Bit
- Połączenie: Mini USB
- Rozszerzenie pamięci: Do 32GB (do kupienia osobno)
- Ciężar / Wymiary: 230g / 17,2x13,5x6,5cm
- Zasilanie: 2 baterie AA (LR6, litowe, NiMH) (do kupienia osobno)

Zawartość pakietu:

- TrendGeek TG-125
- Kabel mini USB
- Czysta ubrania
- Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4790

