

**Elementy połączeniowe
H35,0/30 DS RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H35,0/30 DS RT
Nr zam.	1418020000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 19 mm, 16 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4050118221466
J. op.	50 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H35,0/30 DS RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	1,856 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	19 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,4 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	30 mm
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	16 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2
średnica kołnierza (D2)	12,7 mm	średnica powierzchni styku (D1)	8,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN](#)

**Elementy połączeniowe
H35,0/30 DS RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.**

