
Elementy połączeniowe
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H35,0/32 S BE
Nr zam.	1418340000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 21 mm, 18 mm, beżowy
GTIN (EAN)	4050118221725
J. op.	50 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	1 450 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	21 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,4 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	32 mm
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm²	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2
średnica kołnierza (D2)	12,7 mm	średnica powierzchni styku (D1)	8,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN

Elementy połączeniowe
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

