SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Adaptery M8/M12 i M12/M8 służą do szybkiego dostosowywania wielkości wtyku.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Nr zam.	1473460000
Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M8 / M12
GTIN (EAN)	4050118279696
J. op.	1 Szt.

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	15 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Kołek M8	Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Moment dokręcający	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	M12 = A, M8 = brak	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M8 / M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

