

Elementy połączeniowe H0,75/14D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- taśma z końcówkami tulejkowymi (50 szt.)
- końcówki tulejkowe w taśmach na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H0,75/14D GR SP
Nr zam.	1476310000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4050118283303
J. op.	100 Szt.

**Elementy połączeniowe
H0,75/14D GR SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	0,1 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	14 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,75 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 18
średnica kołnierza (D2)	2,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	1,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS Zgodny**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN](#)