

## końcówka kablowa VFSKHI/0,5-1,0/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/485                                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1491660000</a>                                                                |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301410                                                                             |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                  |

**końcówka kablowa  
VFSKHI/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |       |
|--------|--------|------------|-------|
| Ciężar | 0,09 g | Masa netto | 0,9 g |
|--------|--------|------------|-------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Łączniki**

|                                    |                   |                                   |                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Długość 1 (l1)                     | 19,4 mm           | Gęstość wtyku (d3)                | 0,5 mm              |
| Kolor identyfikacyjny              | czerwony          | Materiał/tworzywo sztuczne        | PVC                 |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Szerokość wtyku (d2)               | 4,8 mm            | izolacja                          | dostępny            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |

## końcówka kablowa VFSKHI/0,5-1,0/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

