

**końcówka kablowa
FSKI/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją
miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FSKI/4,0-6,0/638
Nr zam.	1491840000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301823
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
FSKI/4,0-6,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,17 g	Masa netto	1,71 g
--------	--------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Łączniki

Długość 1 (l1)	24 mm	Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm
Kolor identyfikacyjny	żółty	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
Szerokość wtyku (d2)	6,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

**końcówka kablowa
FSKI/4,0-6,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki