

końcówka kablowa KRN-M6/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KRN-M6/-70
Nr zam.	1496640000
Wykonanie	końcówka kablowa, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951
J. op.	25 Szt.

**końcówka kablowa
KRN-M6/-70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	4,11 g	Masa netto	41,1 g
--------	--------	------------	--------

Dane techniczne

Wykonanie	Seria Euro, standard
-----------	----------------------

łączniki

Długość połączenia (l)	40,5 mm	Długość trzonu (a)	21 mm
Otwór	M 6	Przekrój przyłącza przewodu	70 mm ²
Szerokość kołnierza (b)	24 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	6,4 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	12 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	16,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

końcówka kablowa KRN-M6/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

