

**końcówka kablowa  
KWPN-M16/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KWPN-M16/-50 90
Nr zam.	<a href="#">1497630000</a>
Wykonanie	końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa  
KWPN-M16/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	5,06 g	Masa netto	50,55 g
--------	--------	------------	---------

**Dane techniczne**

Wykonanie	Seria DIN 46235, 90°
-----------	----------------------

**łączniki**

Długość połączenia (l)	25,8 mm	Długość trzonu (a)	28 mm
Otwór	M 16	Przekrój przyłącza przewodu	50 mm <sup>2</sup>
Szerokość kołnierza (b)	27 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	17 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	9,8 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	14,5 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**końcówka kablowa  
KWPN-M16/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**