

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych rurowych oraz zagniatanych z obracaną matrycą**

- Zintegrowana matryca do zagniatania różnych przekrojów
- Sześciokątne narzędzia do zaciskania do zagniatanych końcówek kablowych
- Narzędzia do zaciskania WM-Form do rurowych końcówek kablowych
- szeroki zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 70 lub 120 mm²

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PZ PK 10/120
Nr zam.	1500480000
Wykonanie	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309089
J. op.	1 Szt.

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	660 mm	Głębokość (cale)	25,984 inch
Ciężar	4 100 g	Masa netto	3 800 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Opis styku

obszar zacisku, min.	10 mm ²	obszar zacisku, maks.	120 mm ²
----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku aluminium	10 ... 70 mm ²	Szerokość zagniecenia	5 mm
----------------------------	---------------------------	-----------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------