

**HPG 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	HPG 60
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>
Wykonanie	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie WM, Zagniatanie karbowane, Zagniatanie trapezowe, Zagniatanie owalne
GTIN (EAN)	4050118468427
J. op.	1 Szt.

**HPG 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	500 mm	Szerokość (cale)	19,685 inch
Ciężar	4 350 g	Masa netto	6 520 g

**Opis styku**

obszar zacisku, min.	6 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, maks.	300 mm <sup>2</sup>
----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

**dane narzędzia do zagniatania**

napęd	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie WM, Zagniatanie karbowane, Zagniatanie trapezowe, Zagniatanie owalne
	Ręczne - hydrauliczne	

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		