

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: lampa LED 24 V DC, tylko 8 mm wysokości, bardzo duży strumień świetlny (1315 lm) oraz duża żywotność (ponad 10 000 h).

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, solidne uszczelnienie oraz metalowa obudowa - wodoodporna (IP67).

Temperatura barwowa 6500 K (światło dzienne) pozwala na stosowanie do różnorodnych celów.

Złącze M12 gwarantujące bardzo łatwe podłączenie. Ze względu na mały pobór prądu do pracy wystarcza zasilacz 24 V DC / 0,5 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI
Nr zam.	2527970000
GTIN (EAN)	4050118538953
J. op.	1 Szt.

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	240 mm	Szerokość (cale)	9,449 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Masa netto	240 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 - 60°C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC	Prąd znamionowy	0,42 A
Moc	8,5 W	Możliwość ściemniania	Yes, LED dimmer to be ordered separately

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	twarde, anodowane aluminium	masa zalewowa	PUR V0
Materiał pierścienia gwintowanego	PA	Materiał końcówek	CuZn niklowany

Dane ogólne techniczne

Liczba LED	42	Barwa światła (CCT)	6500K, White
Jasność	3 470 cd	Prąd przy oświetleniu	711 lm
Kąt emisji	40 °	Poziom podświetlenia	245 lux
Okres eksploatacji	60.000 h	rodzaj montażu	Mocowanie śrubami
Rozstaw wierconych otworów	225 mm	udarność	IK05
Stopień ochrony	IP67		

Dane przyłącza

Wykonanie	Wolny koniec kabla	Ścieżka połączenia	bez
Okablowanie	Brązowy +, Niebieski -		

Specyfikacje techniczne kabla

kabel materiał	PUR	kolor płaszczka	pomarańczowy
Długość kabla	3 m		

Normy

Nr certyfikatu (cULus)	E354496
------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

Karta katalogowa**WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

