

**WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: lampa LED 24 V DC, tylko 8 mm wysokości, bardzo duży strumień świetlny (1315 lm) oraz duża żywotność (ponad 10 000 h).

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, solidne uszczelnienie oraz metalowa obudowa - wodoodporna (IP67).

Temperatura barwowa 6500 K (światło dzienne) pozwala na stosowanie do różnorodnych celów.

Złącze M12 gwarantujące bardzo łatwe podłączanie. Ze względu na mały pobór prądu do pracy wystarcza zasilacz 24 V DC / 0,5 A.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI
Nr zam.	<a href="#">2527990000</a>
GTIN (EAN)	4050118538977
J. op.	1 Szt.

## WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Szerokość	240 mm	Szerokość (cale)	9,449 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Masa netto	240 g		

## Temperatury

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 - 60°C		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC	Prąd znamionowy	0,42 A
Moc	8,5 W	Możliwość ściemniania	Yes, LED dimmer to be ordered separately

## Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	twarde, anodowane aluminium	masa zalewowa	PUR V0
Materiał pierścienia gwintowanego	PA	Materiał końcówek	CuZn niklowany

## Dane ogólne techniczne

Liczba LED	42	Barwa światła (CCT)	6500K, White
Jasność	3 470 cd	Prąd przy oświetleniu	711 lm
Kąt emisji	40 °	Poziom podświetlenia	245 lux
Okres eksploatacji	60.000 h	rodzaj montażu	Mocowanie śrubami
Rozstaw wierconych otworów	225 mm	udarność	IK05
Stopień ochrony	IP67		

## Dane przyłącza

Wykonanie	Wolny koniec kabla	Ścieżka połączenia	bez
Okablowanie	Brązowy +, Niebieski -		

## Specyfikacje techniczne kabla

kabel materiał	PUR	kolor płaszczka	pomarańczowy
Długość kabla	10 m		

## Normy

Nr certyfikatu (cULus)	E354496
------------------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

**WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



**Rysunek wymiarowy**

