

**Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
GH MCZUE1.5/UE BL 1667****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Otwarta miniaturowa obudowa w formie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GH MCZUE1.5/UE BL 1667
Nr zam.	2463200000
Wykonanie	Obudowa elektroniczna, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX niebieski, tylko obudowy bez metalowych akcesoriów, Szerokość: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118479522
J. op.	100 Szt.

**Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
GH MCZUE1.5/UE BL 1667****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Wysokość	63 mm	Wysokość (cale)	2,48 inch
Masa netto	12,5 g		

parametry systemu

Wykonanie	tylko obudowy bez metalowych akcesoriów	Stopień ochrony	IP20
-----------	---	-----------------	------

Dane materiałowe

Barwny	niebieski	Tabela kolorów (podobny)	RAL 5012
Temperatura magazynowania, min.	-25 °C	Temperatura magazynowania, max.	55 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	80 %	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	120 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	120 °C		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-90	eClass 9.1	27-18-92-90

Uwagi

Wskazówki

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	---

Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX GH MCZUE1.5/UE BL 1667

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

