# SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8 |
| Nr zam. | 2020870000 |
| Wykonanie | Wtyk montażowy, M8 thread, złącze żeńskie, proste, M 8, Liczba biegunów: 3, 1.5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118402902 |
| J. op. | 1 Szt. |

# SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 26,8 g |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Normy

| | |
|---|---|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-104 |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dławnice kablowe | M 8 | Długość kabla | 1,5 m |
| Długość przewodu plecionego / kabla | 1,5 m | Liczba biegunów | 3 |
| Podstawowy materiał obudowy | mosiądz, niklowany | Powierzchnia styku | pozłacany |
| Rodzaj przyłącza | złącze żeńskie | Stopień ochrony | IP67, po wkręceniu |
| Zewnętrzna średnica przewodu | - | kodowanie | brak |
| Ścieżka połączenia | M8 thread | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002635 | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-01-03 |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie


| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | FL FIELDWIRING EN |

## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Rysunki

### Schemat połączeń




### Schemat biegunów

