

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

similar to the product

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1
Nr zam.	2556040000
Wykonanie	Prąd pierwotny: 40 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 0.3 VA, klasa dokładności: 1
GTIN (EAN)	4050118566413
J. op.	1 Szt.

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27,5 mm	Szerokość (cale)	1,083 inch
Wysokość	46,5 mm	Wysokość (cale)	1,831 inch
Głębokość	19 mm	Głębokość (cale)	0,748 inch
Masa netto	64 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...50 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C

Dane techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	1,0 x $I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Napięcie robocze $U_{\text{maks.}}$ maks.	0,72 kV

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	0,3 VA	Prąd pierwotny	40 A
Prąd wtórny maks.	1 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	7,6 mm
--------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

