

## PAC-D25M-D25F-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/  
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	PAC-D25M-D25F-HF-3M
Nr zam.	<a href="#">2426160030</a>
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4032248343362
J. op.	1 Szt.

**PAC-D25M-D25F-HF-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 745 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-10 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-10 °C
Temperatura pracy	-10...50 °C	Temperatura magazynowania	-10...60 °C

**Dane elektryczne**

Napięcie znamionowe	$\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$	Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A
Prąd całkowity, max.	3 A	rezystancja	$\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$

**dane ogólne**

interfejs SPS	SUB-D FEMALE 25P	przyłącze interfejs	SUB-D MALE 25P
liczba biegunów, min.	25 biegunów	Kabel	Kabel LiHCH
Długość kabla	3 m	przekrój przewodu	0,25 mm <sup>2</sup>

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

**certyfikaty**

ROHS Zgodny