

Adaptery
WCU 650 PC CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WCU 650 PC CABLE
Nr zam.	2515020000
Wykonanie	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
J. op.	1 Szt.

Adaptery
WCU 650 PC CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	1 500 mm	Długość (cale)	59,055 inch
Masa netto	75 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-30 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...60 °C	Temperatura magazynowania	-30 °C...60 °C

Dane ogólne

Interfejs	USB 2.0	Rodzaj przyłącza	USB A
-----------	---------	------------------	-------

EMC / wstrząsy / drgania

Odporność na drgania	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz	Odporność na uderzenia	min. 100 m/s ² (10 g)
----------------------	--	------------------------	----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------