

**WIL-SCHWENKHALTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: lampa LED 24 V DC, tylko 8 mm wysokości, bardzo duży strumień świetlny (1315 lm) oraz duża żywotność (ponad 10 000 h).

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, solidne uszczelnienie oraz metalowa obudowa - wodoodporna (IP67).

Temperatura barwowa 6500 K (światło dzienne) pozwala na stosowanie do różnorodnych celów.

Złącze M12 gwarantujące bardzo łatwe podłączanie. Ze względu na mały pobór prądu do pracy wystarcza zasilacz 24 V DC / 0,5 A.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WIL-SCHWENKHALTER
Nr zam.	<a href="#">2614220000</a>
GTIN (EAN)	4050118651249
J. op.	1 Szt.

**WIL-SCHWENKHALTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,138 g

**Temperatury**

Temperatura pracy, max. 60 °C      Temperatura pracy, min. -30 °C  
Temperatura pracy -30 - 60°C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane materiałowe**

Podstawowy materiał obudowy mosiądz, niklowany

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0 EC002955      eClass 6.2 27-11-06-31  
eClass 9.0 27-11-92-90      eClass 9.1 27-11-92-90

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**WIL-SCHWENKHALTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

