

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewów aluminiowych i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
Nr zam.	1463730000
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4050118269888
J. op.	1 Szt.

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	66,5 mm	Długość (cale)	2,618 inch
Masa netto	154 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 130 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP68	tworzywo	mosiądz, niklowany
-----------------	------	----------	--------------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 32, EMV	materiał uszczelki	T80s
rodzaj uszczelki	pierścień gumowy	tworzywo	mosiądz, niklowany
Średnica kabla, maks.	25 mm	Średnica kabla, min.	15 mm

Design

Rodzaj produktu	Dławnica kablowa, Opaska osłonowa	Średnica kabla, maks.	25 mm
rozmiar klucza	36 mm		

General data

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

Material

tworzywo	mosiądz, niklowany
----------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP