

końcówka kablowa VSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---|
| Typ | VSTI/ 1,5-2,5 |
| Nr zam. | 1491560000 |
| Wykonanie | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301656 |
| J. op. | 100 Szt. |

**końcówka kablowa
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 1,59 g |
|------------|--------|

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość 1 (I1) | 26 mm | Długość 2 (I2) | 15 mm ² |
| Kolor identyfikacyjny | niebieski | Materiał/tworzywo sztuczne | PC |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1,5 mm ² |
| izolacja | pełna izolacja | Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 4,5 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 2,3 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001059 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 | | |

certyfikaty

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
|------------------|--------------------------------------|

**końcówka kablowa
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki