

**EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 1,5 Ah

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	EPG 45
Nr zam.	<a href="#">1500830000</a>
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309317
J. op.	1 Szt.

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Szerokość	370 mm	Szerokość (cale)	14,567 inch
Wysokość	123 mm	Wysokość (cale)	4,843 inch
Głębokość	80 mm	Głębokość (cale)	3,15 inch
Ciężar	2 500 g	Masa netto	500 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne

Czas ładowania 0,5 h

## Opis styku

obszar zacisku, min. 6 mm<sup>2</sup> obszar zacisku, maks. 150 mm<sup>2</sup>

## dane narzędzia do zagniatania

napęd	Elektrohydrauliczny	Przekrój tulejek na żyłę, min.	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, max.	150 mm <sup>2</sup>	Suw	16 mm

## Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

## certyfikaty

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

