

**ClipCard  
CC 85/27 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu drukarką PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                   | CC 85/27 MC NE WS                                |
| Nr zam.               | <a href="#">1520930000</a>                       |
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 27 x 85 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4050118327922                                    |
| J. op.                | 20 Szt.                                          |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                       |

**ClipCard  
CC 85/27 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 85 mm   | Szerokość (cale) | 3,346 inch |
| Wysokość   | 27 mm   | Wysokość (cale)  | 1,063 inch |
| Głębokość  | 0,8 mm  | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto | 6,906 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |              |                 |         |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| Barwny                        | biały        | Halogenki       | Nie     |
| Klasa palności wg UL 94       | V-2          | Szerokość       | 85 mm   |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C | Zalecane branże | Maszyny |
| tworzywo                      | poliamid 66  |                 |         |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |

**ClipCard  
CC 85/27 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

