

**THM
THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Etykiety THM ET S7 na rolce, bez kleju, są stosowane do opisywania modułów SIMATIC ET 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens.

- Oprogramowanie M-Print® PRO może służyć do wykonywania indywidualnych nadruków na etykietach THM ET S7 przy użyciu drukarki THM.
- Etykiety można łatwo rozdzielać.
- Drukarka THM Plus S gwarantuje dużą trwałość druku

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM UR20 WS
Nr zam.	1429420000
Wykonanie	THM, Oznaczniki wkładane, 90 x 8 mm, białe
GTIN (EAN)	4050118233858
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM UR20 WS
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	376 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na arkusz	1 000
Ilość na rolkę	1 000	Klasa palności wg UL 94	HB
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	8 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	warstwa winylu

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT_U_REMOTE_16/17_EN
Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

