

## końcówka kablowa VRSHVI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### W pełni izolowane tuleje wtyków okrągłych z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

#### Ogólne dane do zamówienia

Typ	VRSHVI/1,5-2,5
Nr zam.	<a href="#">1491990000</a>
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301878
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa  
VRSHVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,15 g	Masa netto	1,5 g
--------	--------	------------	-------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Łączniki**

Długość 1 (I1)	23,3 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	izolacja	pełna izolacja
Ø kołek/wtyk	5 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------

**końcówka kablowa  
VRSHVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**