

## końcówka kablowa KQI-M8/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KQI-M8/-6                                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1492400000</a>                                                              |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302257                                                                           |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                |

**końcówka kablowa  
KQI-M8/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 2,349 g |
|------------|---------|

**Łączniki**

|                                    |                   |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Długość połączenia (l)             | 26 mm             | Kolor identyfikacyjny              | żółty             |
| Materiał/tworzywo sztuczne         | PC                | Otwór                              | M8                |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 8,4 mm            | Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 6,4 mm            |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 3,6 mm            | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 14 mm             |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |

## końcówka kablowa KQI-M8/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

