końcówka kablowa
KP-M8/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KP-M8/-35
Nr zam.	1498030000
Wykonanie	końcówka kablowa,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307511
J. op.	100 Szt.

końcówka kablowa KP-M8/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	3,19 g	Masa netto	31,9 g

Dane techniczne

Wykonanie	Seria DIN 46235, standard

łączniki

Długość połączenia (l)	42 mm	Długość trzonu (a)	20 mm
Numer identyfikacyjny Cu	12 K	Otwór	M8
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm²	Szerokość kołnierza (b)	18 mm
izolacja	element niedostępny	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	8,4 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	8,2 mm	Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	12,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

kończówka kablowa
KP-M8/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

