

CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CBC-FB 30-45/100
Nr zam.	2588880000
Wykonanie	Tkanina węża ochronnego do kabli
GTIN (EAN)	4050118602432
J. op.	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	100 000 mm	Długość (cale)	3 937 inch
Masa netto	25 g	Średnica	45 mm

Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	1 590 mm ²	tworzywo	Politereftalan etylenu (PET)
Średnica	45 mm	Średnica nominalna	30 mm
Średnica wiązki, maks	45 mm	Średnica wiązki, min.	30 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------