
Elementy połączeniowe
H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H4,0/18D GR SP
Nr zam.	1476290000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 20 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4050118283204
J. op.	100 Szt.

Elementy połączeniowe
H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0,709 inch
Masa netto	0,27 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	20 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	18 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 mm²	długość powierzchni styku (L2)	10 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
średnica kołnierza (D2)	4,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	2,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us LISTED
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN