

CMA-Series
CMA-31-100-5A-2,5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CMA-31-100-5A-2,5VA-1
Nr zam.	1482030000
Wykonanie	Prąd pierwotny: 100 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 1
GTIN (EAN)	4050118290943
J. op.	1 Szt.

CMA-Series
CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	80,9 mm	Wysokość (cale)	3,185 inch
Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Masa netto	240 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...50 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C

Dane techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{ciepły}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Napięcie robocze $U_{maks.}$ maks.	1,2 kV

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	2,5 VA	Prąd pierwotny	100 A
Prąd wtórny maks.	5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	25,7 mm	Szyna	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
--------------------	---------	-------	---------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	3D drawing
Dokumentacja użytkownika	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch

CMA-Series
CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

