

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE GI H BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatrząskowa wkładka montażowa umożliwia dowolną konfigurację otworów ramy i zastosowanie małych lub dużych elementów uszczelniających. "Kliknięcie" potwierdza prawidłową instalację. Oznacza to, że system wprowadzania przewodów Cabtite może być uniwersalnie skonfigurowany do różnych wymagań (przewody, przewodniki, węże, linie pneumatyczne i hydrauliczne).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE GI H BK
Nr zam.	2584270000
Wykonanie	Wkładka sieci, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 17.5 mm, Szerokość: 44 mm, Głębokość: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C
GTIN (EAN)	4050118617122
J. op.	5 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	67 mm	Długość (cale)	2,638 inch
Szerokość	44 mm	Szerokość (cale)	1,732 inch
Wysokość	17,5 mm	Wysokość (cale)	0,689 inch
Najmniejsza wysokość montażu	17,5 mm	Głębokość	17,5 mm
Głębokość (cale)	0,689 inch	Masa netto	9,61 g

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Silikon	Nie	uszczelka	TPE
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions