SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M8B-8-0.2U-FP
Nr zam.	1467630000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M8 thread, złącze żeńskie, proste, M 8, Liczba biegunów: 8
GTIN (EAN)	4050118273373
J. op.	1 Szt.

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	10 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-104

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 8	Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m
Liczba biegunów	8	Napięcie znamionowe	30 V
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój żyły	0,14 mm²	Prąd znamionowy	1,5 A
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	30 V
Ścieżka połączenia	M8 thread		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	STEP

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

