

**CMA-Series**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Kablowy przekładnik prądowy jest stosowany głównie przy modernizowaniu w celu uniknięcia rozcinania przewodów pierwotnych.

- Ze względu na swoje wymiary oraz łatwość posługiwania się, kablowy przekładnik prądowy jest doskonale nadaje się do stosowania w miejscach trudno dostępnych oraz przy ograniczonej przestrzeni.
- W połączeniu z zaciskami mocującymi system zatrzaskowy pozwala nawet na montaż „jedną ręką”.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
Nr zam.	<a href="#">1482010000</a>
Wykonanie	Prąd pierwotny: 100 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1.25 VA, klasa dokładności: 3
GTIN (EAN)	4050118290851
J. op.	1 Szt.

**CMA-Series**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	41,6 mm	Szerokość (cale)	1,638 inch
Wysokość	64,5 mm	Wysokość (cale)	2,539 inch
Głębokość	68 mm	Głębokość (cale)	2,677 inch
Masa netto	260 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-5 °C
Temperatura pracy	-5 °C...50 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C

**Dane techniczne**

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{cieplny}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Napięcie robocze $U_{maks.}$ maks.	0,72 kV

**Właściwości elektryczne**

Obciążenie wtórne	1,25 VA	Prąd pierwotny	100 A
Prąd wtórny maks.	1 A	klasa dokładności	3

**Wymiary przewodów pod napięciem**

Przewodnik okrągły	18,5 mm
--------------------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">3D drawing</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">instruction sheet gerrman.pdf</a>

**CMA-Series**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

