

końcówka kablowa KQI-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQI-M8/-16
Nr zam.	1492500000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516
J. op.	50 Szt.

**końcówka kablowa
KQI-M8/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	5,1 g
------------	-------

Łączniki

Długość połączenia (l)	33,5 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PA	Otwór	M8
Przekrój przyłącza przewodu	16 mm ²	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	8,4 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	10,5 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	5,8 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	14 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KQI-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

